

Säkerhetsinfästning

MFS-S A2



Diameter	M3	M4	M5	M6	
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	
Skalldiameter ~	5,5	7,3	9	10,7	
Skallhöjd ~	1,7	2,2	2,5	3	
Specialbits	TH-3	TH-5	TH-6	TH-8	

MRT-T A2



Diameter	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2 ~	5,5	7,4	9,3	10,4	13,7	17
k ~	1,6	2,1	2,7	3,2	4,3	5,8
Specialbits	TH10	TH20	TH25	TH30	TH40	TH45

MFT-T A2




Diameter	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2 ~	5,6	7,8	9,8	11,6	15,2	17,4
k ~	2	2,3	2,8	3,3	5	5,1
Specialbits	TH10	TH20	TH25	TH30	TH40	TH45

KNÄCKMUTTER A2




Diameter	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75
A ~	10	13	17	19
B ~	6	7	9	10
C	10	13	17	19
Brottmoment Nm	7-14	14-20	31-38	52-60

SMD MUTTER FZM Demonterbar



Diameter	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75
Bredd ~	12,1	16,1	20,1	24,2
Höjd ~	5,8	7,3	9,2	
Specialhylsa	KM6R	KM8R	KM10R	KM12R

SMP MUTTER FZM Permanent



Diameter	M8	M10	M12
Gängstigning	1,25	1,5	1,75
Bredd ~	16,1	20,1	24,2
Höjd ~	7,3	9,2	10,6
Specialhylsa	KM8P	KM10P	KM12P

TUFNUT FZB




Diameter	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75
Bredd	26	26	26	31
Höjd	7,4	7,4	7,4	7,7

CSS-S A2




Diameter	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Skalldiameter ~	5,4	6,7	8	9,2	10,5	12,2
Skallhöjd ~	1,6	2	2,3	2,7	3,1	3,5
Specialbits	TH-3	TH-4	TH-5	TH-6	TH-7	TH-8

FSS-S A2




Diameter	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Skalldiameter ~	5,5	6,6	7,8	8,9	10,1	12,3
Skallhöjd ~	1,7	2,1	2,5	2,9	3,4	3,9
Specialbits	TH-3	TH-4	TH-5	TH-6	TH-7	TH-8

RTS-S A2




Diameter	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D2	6,7	7,4	9,3	10,2	11
K	2,6	2,6	2,6	3,1	3,4
Bits	TH10	TH15	TH25	TH27	TH30

FTS-S A2



Diameter	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
d2 ~	6,6	7,9	9,3	10,6	12,4
k ~	2,1	2,5	3	3,4	3,8
Specialbits nr	TH15	TH20	TH25	TH27	TH30

CSS-E A2




d1	3,5	4,2	4,8	6,3
d2 ~	6,3	7,6	8,8	11,7
k ~	2,5	2,9	3,4	4,4

FSS-E A2



d1	4,2	4,8
d2 ~	8,1	9,4
k ~	3,8	4,4

TKTS-SÄK FZB




d1	7
d2 ~	17
k ~	4,5
Bits nr	T40

TFX-E FZB



Diameter	3,5	4,2	4,8	5,5
Skalldiameter ~	6,8	8,4	9,8	11,7
Skallhöjd ~	2,5	2,8	3,5	4,2
Bits nr	2	2	2	3

NOGO 1 Skyddskåpa FZB



d	M5	M6	M8	M10	M12
A	12	13	14	18	20
B	20	22	28,4	31,8	35,8
C	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4
D	18	20	26	30	32
E	12,9	15	20	25,3	26,5

NOGO 2 Skyddskåpa FZB för genomgående skruv




d	M5	M6	M8	M10	M12
A	12	13	14	18	20
B	20	22	28,4	31,8	35,8
C	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4
D	18	20	26	30	32
E	12,9	15	20	25,3	26,5

MRT-5 Sifvert Star



Diameter	3	4	5	6	8
Skalldiameter ~	5,7	7,6	9,5	10,5	14
Skallhöjd ~	1,6	2,2	2,8	3,3	4,4
Bits nr	F10	F20	F25	F30	F40

MFT-5 Sifvert star



Diameter	3	4	5	6	8
Skalldiameter ~	5,8	8	10	12	16
Skallhöjd ~	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4
Bits nr	F10	F20	F25	F30	F40

RTS-5 Sifvert star

Diameter	3,5	4,2	4,8
Skalldiameter ~	6,9	7,6	9,5
Skallhöjd ~	2,6	2,6	2,8
Bits nr	F10	F15	F25

FTS-5 Sifvert star

Diameter	3,5	4,2	4,8
Skalldiameter ~	6,8	8,1	9,5
Skallhöjd ~	3	3,4	3,8
Bits nr	F15	F20	F25